

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	269013 5
Celková délka L	101 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Podložka	269005 6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Velikost destiček	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	SCSCR/L 1616H12
Délka hlavy L ₁	22 mm
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20	269028 20
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500