

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-619, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094262 10
GTIN	10076490481114
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Řada HyFlex®. Extrémně tenké, přesto robustní rukavice díky **18vláknové** úpletové technice. Vhodné zejména pro lehké montážní práce s vysokým nárokem na přesnost, dokončovací montáže elektromotorů, klimatizací, kabelových svazků.

HyFlex® 11-619. S povlakem nad zápěstí.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technologie pletení: 18G

Barva: bílá

Technický popis

Hmotnost	7,4 g
Hmat	velmi dobré
Materiál povlaku	PU

Velikost rukavice	10
Tepelná ochrana	není k dispozici
Využití v mokrém prostředí	průměrné
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Bez DMF	ne
Využití v olejnatém prostředí	dobré
bez silikonu	ne
Prodyšnost	velmi dobré
Série	HyFlex®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
EN 388:2016	2121X
Materiál nosiče	nylon
Povlak	PU
Rozsah použití	Přesnost
Barva	bílá
Technologie pletení	18G
Druh produktu	Víceúčelové rukavice