

ASATEX[®]**Pár rukavic Hit Flex, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094280 10
GTIN	4029201135508
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

Hit Flex. Prodyšné rukavice s povlakem z nitrilové pěny pro dobrý cit při dotyku, vysokou odolností proti oděru a dobrým přizpůsobením tvaru. Öko-Tex[®] Standard 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100

Barva: černá / šedá

Technický popis

Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Bez DMF	ne
Bez silikonu	ne
Velikost rukavice	10
Prodyšnost	dobré

Materiál povlaku	nitrilový
Tepelná ochrana	není k dispozici
Hmat	dobré
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Využití v mokřém prostředí	dobré
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
EN 388	4131X
Materiál nosiče	Nylon, elastan
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Hmotnost	22,4 g
Použití	vícerozúčelové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice