

Honeywell**Pár rukavic Perfect Poly® Skin, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094250 10
GTIN	3603835501383
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Perfect Poly® Skin. Extrémně citlivé a přiléhavé rukavice s dobrým úchopem, vysoký komfort a odolnost. **Bez silikonu.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Využití v mokřém prostředí	průměrné
Materiál povlaku	PU
Tepelná ochrana	není k dispozici
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Velikost rukavice	10
Označení výrobce	Perfect Poly Skin

Hmat	velmi dobré
Bez silikonu	ano
Prodyšnost	velmi dobré
Bez DMF	ne
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	10
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	3111X
Materiál nosiče	Polyamid
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	220 - 260 mm
Barva	šedá / modrá
Hmotnost	14-20 g
Technologie pletení	15G
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	1
Druh produktu	Víceúčelové rukavice