

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-600, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094240 10
GTIN	10076490499317
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-600. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Vhodné pro přesnou práci, vysoká prodyšnost. S tenkým nosným materiálem pro použití v průmyslu pro lehkou a jemnou práci, kde je vyžadována **maximální pohyblivost**. Ochrana výrobků před otisky prstů a dalším znečištěním. Rovněž bez uvolňování materiálu rukavic. Obzvláště vhodné pro montáž malých dílů, jako jsou kuličková ložiska, klouby a pružiny.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Bez DMF	ne
Velikost rukavice	10
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Využití v mokřém prostředí	průměrné

Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Hmat	velmi dobré
Materiál povlaku	PU
Bez silikonu	ne
Tepelná ochrana	není k dispozici
Prodyšnost	velmi dobré
Řada	HyFlex®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
EN 388	3121A
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	200 mm
Barva	bílá
Hmotnost	11,6 g
Technologie pletení	15G
Použití	vícerázové
Materiál	PU
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice