

**Sada kruhových vysekávačů, komplet v pouzdru, Rozsah výseku: 3-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Třída artiklu	86C

Popis**Provedení:**

2složkový držák (až vel. 3 – 20) s pistolovou rukojetí s vyměnitelnými, přesně broušenými vysekávacími noži. K výrobě těsnících kroužků v jednom pracovním kroku lze do držáku upnout 2 vysekávací nože různého Ø.

Použití:

K děrování nebo výrobě podložek/kroužků v jednom pracovním kroku. Pro pryž, kůži, plst', plast, korek, látky nebo podobné materiály.

Rozsah dodávky:

Po 1 vysekávacím noži Ø č. 832110: 10 ks vel. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Možnosti kombinace vysekávacích nožů vnitřní: vnější (mm): 3–10 uvnitř s 12–20 vně

Box délka×šířka×výška (mm): plast 140×100×40

Upozornění:

- Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.
- Následující kombinace nejsou možné: 20 (vnitřní) s 22 (vnější); 30 (vnitřní) s 32 (vnější); 40 (vnitřní) s 42 (vnější); 50 (vnitřní) s 52 (vnější).

Technický popis

Rozsah výseku	3 - 20 mm
---------------	-----------

Druh produktu

Vysekávač

Příslušenství

Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 3 mm	832110 3
Držák Pro rozsah výseku 3-20 mm	832120 3-20
Nůž vykružovače	832130
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 6 mm	832110 6
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 8 mm	832110 8
Odpružený středící hrot	832140
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 4 mm	832110 4
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 14 mm	832110 14
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 12 mm	832110 12
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 16 mm	832110 16
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 10 mm	832110 10
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 20 mm	832110 20
Náhradní vysekávací nůž Pro Ø otvoru 18 mm	832110 18