

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-618, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094260 7
GTIN	10076490489479
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

**HyFlex® 11-618. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí.** Extrémně tenké a přesto robustní rukavice díky **18vláknové** technologii úpletu. Obzvláště vhodné pro lehké montážní práce s vysokými nároky na přesnost, konečnou montáž elektromotorů, klimatizací, kabelových svazků.

**Provedení reklamní text:**

**Tenké jemně pletené rukavice** pro lehké montážní práce s požadavkem na vysokou přesnost.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Prodyšnost	velmi dobré
Bez silikonu	ne

Tepelná ochrana	není k dispozici
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Hmat	velmi dobré
Bez DMF	ne
Využití v mokrém prostředí	průměrné
Materiál povlaku	PU
Velikost rukavice	7
Řada	HyFlex®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	3121X
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	195 mm
Barva	černá / modrá
Hmotnost	7,4 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícetázové
Materiál	PU
Třída ochrany proti pořezání	U
Druh produktu	Víceúčelové rukavice