


**HOLEX****Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska, Ø průstřížníku (Ø otvoru): 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	834000 80
GTIN	2050000996641
Třída artiklu	86C

**Popis****Provedení:**

Skládá se z matrice, průstřížníku a tlakového šroubu.

**Bez** kuličkového tlakového ložiska.

**Použití:**

Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříně, rozvodné skříně, rozdělovače, armaturové tabule, dřez oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matrici při práci bezpodmínečně namažte.

**Aktivace:**

a) pomocí **maticového klíče**.

b) pomocí **ručního hydraulického přístroje** č. 834655 vel. 1.

c) pomocí **hydraulického ručního čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, černěná.

**Upozornění:**

- **Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).**
- **Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.**

## Technický popis

Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do	2 mm
Ø předvrtávaného otvoru	21 mm
Velikost klíče pro tlakový šroub	30 mm
Ø průstřížníku (Ø otvoru)	80 mm
Pro materiál o tloušťce (plech St 37)	3 mm
Tlakový šroub	M 20×1,5 ×90
Druh produktu	Děrovací nástroj

## Příslušenství

Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač Závit Ø / délka 20/90 mm	834040 20/90
Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu Závit Ø / délka 20/90 mm	834060 20/90