

Garant**Vozík s rukojetí T1, Typ: T14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918500 T14
GTIN	4045197612014
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštní příslušenství:**

Děrovaná stěna č. 918580 vel. SP1. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hmotnost	27 kg
Výška úložné plochy nahoře	853 mm
Šířka úložné plochy	609 mm
Nosnost	200 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy dole	195 mm
Ø koleček	125 mm
Výška	1019 mm
Norma	EN 1757-3
Typ	T14
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Šířka	813 mm
Hloubka úložné plochy	459 mm
Hloubka	459 mm
Druh produktu	Vozík s rukojetí

Příslušenství

Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP1	918580 SP1
Psací podložka pro stolový vozík	918581