

Garant**Stolový vozík T9, Typ: T94****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918550 T94
GTIN	4045197612137
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

2 úložné plochy.

Střední polici lze objednat jako příslušenství. Platforma z **desky z dřevěného materiálu** v antracitové barvě, povrch je odolný vůči poškrábání.

Svařovaná ocelová konstrukce.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Maximální nosnost	500 kg
-------------------	--------

Výška	925 mm
Typ	T94
Šířka úložné plochy	1000 mm
Šířka	1190 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Norma	EN 1757-3
Výška úložné plochy nahoře	925 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Ø koleček	200 mm
Hloubka úložné plochy	600 mm
Hloubka	609 mm
Výška úložné plochy dole	270 mm
Hmotnost	49 kg
Druh produktu	Stolový vozík

Příslušenství

Mezipolice pro stolový vozík T9 k našroubování Hloubka ložné plochy 600 mm	918575 600
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP4	918580 SP4
Psací podložka pro stolový vozík	918581