

**HOLEX****Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska, Ø průstřížníku (Ø otvoru): 45mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	834000 45
GTIN	2050000996566
Třída artiklu	86C

**Popis****Provedení:**

Skládá se z matrice, průstřížníku a tlakového šroubu.

**Bez** kuličkového tlakového ložiska.

**Použití:**

Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříňe, rozvodné skříňe, rozdělovače, armaturové tabule, dřez oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matici při práci bezpodmínečně namažte.

**Aktivace:**

a) pomocí **maticového klíče**.

b) pomocí **ručního hydraulického přístroje** č. 834655 vel. 1.

c) pomocí **hydraulického ručního čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, černěná.

**Upozornění:**

- **Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).**
- **Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.**

## Technický popis

Ø průstřížníku (Ø otvoru)	45 mm
Ø předvrtávaného otvoru	17 mm
Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do	1,75 mm
Pro materiál o tloušťce (plech St 37)	2,5 mm
Velikost klíče pro tlakový šroub	24 mm
Tlakový šroub	M16×1,5×70
Druh produktu	Děrovací nástroj

## Příslušenství

Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu Závít Ø / délka 16/70 mm	834060 16/70
Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač Závít Ø / délka 16/70 mm	834040 16/70