

Garant**Vozík s madlem T3, Typ: T34****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918520 T34
GTIN	4045197611895
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

1 úložná plocha.

Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Děrovaná stěna č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Nosnost	500 kg
Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška úložné plochy	270 mm
Hmotnost	34,4 kg
Ø koleček	200 mm
Výška	990 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Šířka	1120 mm
Norma	EN 1757-3
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Typ	T34
Hloubka	609 mm
Hloubka úložné plochy	600 mm
Druh produktu	Vozík s madlem

Příslušenství

Psací podložka pro stolový vozík	918581
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP4	918580 SP4