

Garant**Stolový vozík T9, Typ: T96****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918550 T96
GTIN	4045197612144
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

2 úložné plochy.

Střední polici lze objednat jako příslušenství. Platforma z **desky z dřevěného materiálu** v antracitové barvě, povrch je odolný vůči poškrábání.

Svařovaná ocelová konstrukce.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštní příslušenství:**

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Norma	EN 1757-3
-------	-----------

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hloubka úložné plochy	700 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Ø koleček	200 mm
Maximální nosnost	500 kg
Hloubka	709 mm
Výška	925 mm
Výška úložné plochy nahoře	925 mm
Hmotnost	54 kg
Výška úložné plochy dole	270 mm
Typ	T96
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Šířka	1190 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Druh produktu	Stolový vozík

Příslušenství

Psací podložka pro stolový vozík	918581
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP5	918580 SP5
Mezipolice pro stolový vozík T9 k našroubování Hloubka ložné plochy 700 mm	918575 700