

Garant**Montážní vozík, Typ: TB3/0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Stabilně svařený rám z ocelových trubek. Pro modulární uchycení nosných lišt pro skladové boxy. Možné oboustranné použití, možné zavěšení 8 nosných lišt na každou stranu (dbejte na užité výšky boxů). Nosné lišty je možné zavěsit v rastru 50 mm a mají nosnost 30 kg. Ergonomická 2složková rukojeť Haptoprene®. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s aretací), s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Rozsah dodávky:

Prázdný.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Šířka	1225 mm
Užitná hloubka	700 mm

Užitná šířka	1000 mm
Hmotnost	27,2 kg
Maximální nosnost	250 kg
Výška	1200 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Závěsný rastr	50 mm
Užitná výška	900 mm
Hloubka	710 mm
Typ	TB3/0
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø koleček	125 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Druh produktu	Vozík na materiál