

Garant**Stolový vozík T9, Typ: T98****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918550 T98
GTIN	4045197612151
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

2 úložné plochy.

Střední polici lze objednat jako příslušenství. Platforma z **desky z dřevěného materiálu** v antracitové barvě, povrch je odolný vůči poškrábání.

Svařovaná ocelová konstrukce.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
------------------	----------------------

Norma	EN 1757-3
Ø koleček	200 mm
Typ	T98
Výška	925 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Maximální nosnost	500 kg
Výška úložné plochy nahoře	925 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hloubka	809 mm
Šířka úložné plochy	1200 mm
Výška úložné plochy dole	270 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka	1390 mm
Hloubka úložné plochy	800 mm
Hmotnost	64 kg
Druh produktu	Stolový vozík

Příslušenství

Psací podložka pro stolový vozík	918581
Mezipolice pro stolový vozík T9 k našroubování Hloubka ložné plochy 800 mm	918575 800
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP6	918580 SP6