

**HOLEX**

**Kruhový děrovač plechů s kuličkovým tlakovým ložiskem, Ø průstřížníku (Ø otvoru): 63,5mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 834100 63,5   |
| GTIN           | 2050001002501 |
| Třída artiklu  | 86C           |

## Popis

### Provedení:

Skládá se z matrice, průstřížníku a tlakového šroubu.

**S** kuličkovým tlakovým ložiskem = pro snadnější ovládání pomocí maticového klíče. Redukcí tření mezi děrovačem a šroubem nutno vynaložit nižší sílu.

### Použití:

Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříně, rozvodné skříně, rozdělovače, armaturové tabule, dřez oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matici při práci bezpodmínečně namažte.

### Aktivace:

- a) pomocí **maticového klíče**.
- b) pomocí **ručního hydraulického přístroje** č. 834655 vel. 1.
- c) pomocí **hydraulického ručního čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.**

### Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

### Upozornění:

- **Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).**

- **Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.**

## Technický popis

|   |                  |
|---|------------------|
| Pro materiál o tloušťce (plech St 37)       | 3 mm             |
| Pro metrický závit dle DIN EN 60423         | M63×1,5          |
| Tlakový šroub                               | M 20×1,5×80      |
| Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do | 2 mm             |
| Ø předvrtávaného otvoru                     | 21 mm            |
| Velikost klíče pro tlakový šroub            | 30 mm            |
| Ø průstřížníku (Ø otvoru)                   | 63,5 mm          |
| Druh produktu                               | Děrovací nástroj |

## Příslušenství

|  |              |
|--|--------------|
| Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu Závit Ø / délka 20/80 mm        | 834060 20/80 |
| Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač Závit Ø / délka 20/80 mm                        | 834040 20/80 |
| Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska Ø průstřížníku (Ø otvoru) 63,5 mm | 834000 63,5  |