

Garant**Montážní vozík, Typ: TB3/G96****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Stabilně svařený rám z ocelových trubek. Pro modulární uchycení nosných lišt pro skladové boxy. Možné oboustranné použití, možné zavěšení 8 nosných lišt na každou stranu (dbejte na užité výšky boxů). Nosné lišty je možné zavěsit v rastru 50 mm a mají nosnost 30 kg. Ergonomická 2složková rukojeť Haptoprene®. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s aretací), s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Rozsah dodávky:

Osazeno 12× nosnými lištami č. 918584 vel. TB3, 48× skladovými boxy GARANT č. 963301 vel. AA1 a 48× skladovými boxy GARANT č. 963301 vel. AB1.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Typ	TB3/G96
-----	---------

Šířka	1225 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet skladových boxů	96
Užitná výška	900 mm
Maximální nosnost	250 kg
Výška	1200 mm
Užitná šířka	1000 mm
Závěsný rastr	50 mm
Hloubka	710 mm
Hmotnost	27,2 kg
Užitná hloubka	700 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø koleček	125 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Druh produktu	Vozík na materiál

Příslušenství

Madlo Barva BLUE	920135 BLUE
Úložný box s možností kontroly obsahu Typ AB1	963301 AB1
Nosná lišta pro montážní vozík Vhodné pro typ TB3	918584 TB3
Madlo Barva BLACK	920135 BLACK
Úložný box s možností kontroly obsahu Typ AA1	963301 AA1
Montážní vozík Typ TB3/0	918583 TB3/0