

Garant**Vozík s madlem T3, Typ: T38****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918520 T38
GTIN	4045197612113
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

1 úložná plocha.

Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Děrovaná stěna č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Výška úložné plochy	270 mm
Norma	EN 1757-3
Typ	T38
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Nosnost	500 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka úložné plochy	1200 mm
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Šířka	1320 mm
Výška	990 mm
Hmotnost	41 kg
Ø koleček	200 mm
Hloubka	809 mm
Hloubka úložné plochy	800 mm
Druh produktu	Vozík s madlem

Příslušenství

Psací podložka pro stolový vozík	918581
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP6	918580 SP6