

HOLEX**Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska, Ø průstřížníku (Ø otvoru): 54mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 834000 54 |
| GTIN | 2050000996597 |
| Třída artiklu | 86C |

Popis**Provedení:**

Skládá se z matrice, průstřížníku a tlakového šroubu.

Bez kuličkového tlakového ložiska.

Použití:

Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříně, rozvodné skříně, rozdělovače, armaturové tabule, dřez oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matici při práci bezpodmínečně namažte.

Aktivace:

a) pomocí **maticového klíče**.

b) pomocí **ručního hydraulického přístroje** č. 834655 vel. 1.

c) pomocí **hydraulického ručního čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.**

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Upozornění:

- **Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).**
- **Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.**

Technický popis

| | |
|---|------------------|
| Pro materiál o tloušťce (plech St 37) | 3 mm |
| Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do | 2 mm |
| Pro pancéřový závit DIN 40430 | Pg42 |
| Ø předvrtávaného otvoru | 21 mm |
| Ø průstřížníku (Ø otvoru) | 54 mm |
| Tlakový šroub | M 20×1,5 ×80 |
| Velikost klíče pro tlakový šroub | 30 mm |
| Druh produktu | Děrovací nástroj |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu Závit Ø / délka 20/80 mm | 834060 20/80 |
| Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač Závit Ø / délka 20/80 mm | 834040 20/80 |