

**Garant****Montážní vozík, Typ: TB3/90****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Třída artiklu	91T

**Popis****Provedení:**

Stabilně svařený rám z ocelových trubek. Pro modulární uchycení nosných lišt pro skladové boxy. Možné oboustranné použití, možné zavěšení 8 nosných lišt na každou stranu (dbejte na užité výšky boxů). Nosné lišty je možné zavěsit v rastru 50 mm a mají nosnost 30 kg. Ergonomická 2složková rukojeť Haptoprene®. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s aretací), s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

**Rozsah dodávky:**

Osazeno 12× nosnými lištami č. 918584 vel. TB3, 54× skladovými boxy červené č. 963321 vel. SB5 a 36× skladovými boxy modré č. 963321 vel. SB4.

**Lakování:**

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Počet říditelných koleček s brzdou	2
------------------------------------	---

Maximální nosnost	250 kg
Užitná výška	900 mm
Užitná hloubka	700 mm
Šířka	1225 mm
Počet skladových boxů	90
Výška	1200 mm
Hmotnost	27,2 kg
Užitná šířka	1000 mm
Hloubka	710 mm
Závěsný rastr	50 mm
Typ	TB3/90
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø koleček	125 mm
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Druh produktu	Vozík na materiál

## Příslušenství

Madlo Barva BLACK	920135 BLACK
Nosná lišta pro montážní vozík Vhodné pro typ TB3	918584 TB3
Madlo Barva BLUE	920135 BLUE
PE úložný boxjednotlivě Typ SB5	963321 SB5
PE úložný boxjednotlivě Typ SB4	963321 SB4
Montážní vozík Typ TB3/0	918583 TB3/0