

Garant**Etážový vozík TS9 se 4 úložnými plochami, Typ: TS96****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, police z **desky z aglomerovaného dřeva** s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání. Nastavitelné v rastru 130 mm. Bočně umístěná rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštní příslušenství:**

Vložené dno č. 918577. Stěna z děrovaného plechu č. 918580.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Šířka	1225 mm
Ø koleček	200 mm
Výška	1835 mm
Madlo	ano
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka úložné plochy	1000 mm
Norma	EN 1757-3
Nosnost každé police	85 kg
Typ	TS96
Nosnost celkem	500 kg
Materiál kolečka	celogumové
Hmotnost	76 kg
Rastr výškového nastavení	130 mm
Hloubka	710 mm
Hloubka úložné plochy	700 mm
Výškové nastavení v rastru	130 mm
Druh produktu	Etážový vozík

Příslušenství

Psací podložka pro stolový vozík	918581
Mezipolice pro etážový vozík TS9 k zašroubování Hloubka ložné plochy 700 mm	918577 700
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP5	918580 SP5