

Garant**Etážový vozík TS9 se 4 úložnými plochami, Typ: TS98****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, police z **desky z aglomerovaného dřeva** s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání. Nastavitelné v rastru 130 mm. Bočně umístěná rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštní příslušenství:**

Vložené dno č. 918577. Stěna z děrovaného plechu č. 918580.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Nosnost celkem	500 kg
Ø koleček	200 mm
Hmotnost	91 kg
Šířka	1390 mm
Norma	EN 1757-3
Šířka úložné plochy	1200 mm
Nosnost každé police	95 kg
Výška	1835 mm
Madlo	ano
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Materiál kolečka	celogumové
Typ	TS98
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Rastr výškového nastavení	130 mm
Hloubka	810 mm
Hloubka úložné plochy	800 mm
Výškové nastavení v rastru	130 mm
Druh produktu	Etážový vozík

Příslušenství

Psací podložka pro stolový vozík	918581
Mezipolice pro etážový vozík TS9 k zašroubování Hloubka ložné plochy 800 mm	918577 800
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP6	918580 SP6