

Garant**Stolový vozík T7, Typ: T76****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918540 T76
GTIN	4045197611871
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

3 úložné plochy.

Střední etáž s možností fixace na 3 úrovních. Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hloubka	609 mm
Výška úložné plochy střed	522 mm
Výška úložné plochy nahoře	850 mm
Norma	EN 1757-3
Nosnost úložné plochy střed	80 kg
Ø koleček	125 mm
Šířka	1130 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Nosnost úložné plochy nahoře	80 kg
Maximální nosnost	250 kg
Typ	T76
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Výška	1020 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hloubka úložné plochy	600 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Hmotnost	58 kg
Výška úložné plochy dole	195 mm
Druh produktu	Stolový vozík

Příslušenství

Dodatečná zásuvka pro stolový vozík Typ 75	918556 75
Psací podložka pro stolový vozík	918581
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP3	918580 SP3
Mezipolice pro stolový vozík T5 a T7 k našroubování Hloubka ložné plochy 600 mm	918570 600