

fetra[®]
....**Vozík s madlem, Typ: 2500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919800 2500
GTIN	4017976025001
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami z TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Materiál kolečka	TPE
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Norma	EN 1757-3

Typ	2500
Nosnost	500 kg
Výška	948 mm
Hmotnost	23 kg
Ø koleček	160 mm
Šířka úložné plochy	850 mm
Výška úložné plochy	228 mm
Šířka	975 mm
Hloubka	509 mm
Hloubka úložné plochy	500 mm
Druh produktu	Vozík s madlem