

Garant**Stolový vozík T9, Typ: T92****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918550 T92
GTIN	4045197612120
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

2 úložné plochy.

Střední polici lze objednat jako příslušenství. Platforma z **desky z dřevěného materiálu** v antracitové barvě, povrch je odolný vůči poškrábání.

Svařovaná ocelová konstrukce.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918575; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Typ	T92
Výška úložné plochy dole	195 mm
Ø koleček	125 mm
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Výška	850 mm
Šířka úložné plochy	850 mm
Hloubka	509 mm
Maximální nosnost	250 kg
Hloubka úložné plochy	500 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka	1040 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Výška úložné plochy nahoře	850 mm
Norma	EN 1757-3
Hmotnost	33 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Druh produktu	Stolový vozík

Příslušenství

Dodatečná zásuvka pro stolový vozík Typ 75	918556 75
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP2	918580 SP2
Psací podložka pro stolový vozík	918581
Mezipolice pro stolový vozík T9 k našroubování Hloubka ložné plochy 500 mm	918575 500