

**Garant****Vozík s rukojetí T1, Typ: T12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918500 T12
GTIN	4045197612007
Třída artiklu	91T

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.

2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Typ	T12
Hmotnost	15 kg

Nosnost	250 kg
Výška	900 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška úložné plochy dole	195 mm
Norma	EN 1757-3
Šířka	860 mm
Šířka úložné plochy	600 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø koleček	125 mm
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Hloubka úložné plochy	500 mm
Hloubka	509 mm
Druh produktu	Vozík s rukojetí