

Garant**Krátká vrtací hlavička typ AD, SK 40, Rozsah upínání: 0,5-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301425 0,5-13
GTIN	4045197931771
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

S otvorem pro čip Balluff/RFID. Maximální chyba obvodové házivosti $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pískované a broušené.

- **Úzká konstrukce.**
- **Směrovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).**
- **Optimální přídržné momenty na nástroj.**

Rozsah dodávky:

Včetně **upínacího klíče Torx®** s příčnou rukojetí, **pro silové utažení.**

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Rozsah upínání	0,5 - 13 mm
Délka vyložení rozměr A	76 mm
Vnější Ø D	43 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Provedení	úzké
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička