

HOLEX**TMSERROR, Rozsah upínání: 2,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302575 2,5-16
GTIN	4045197931849
Třída artiklu	32K

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod. Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

Upínání vrtáků, záhlubníků a výstružníků na frézkách.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče pro Torx® s příčnou rukojetí, pro optimální silové upnutí.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	85 mm
Vnější Ø D	56 mm
Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Náhradní upínací klíče	SW6
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	DIN 2080
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 50 µm
Maximální utahovací moment M _{d max.}	≤ 14 Nm

Druh produktu

Krátká vrtací hlavička