

**Krátká vrtací hlavička typ A, SK 40, Rozsah upínání: 2,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Třída artiklu	32K

**Popis****Provedení:**

Pro pravý i levý chod. Vnitřní závit pro ruční upínání.

**Použití:**

Upínání vrtáků, záhlubníků a výstružníků na frézkách.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího klíče pro Torx® s příčnou rukojetí, pro optimální silové upnutí.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	85 mm
Vnější Ø D	56 mm
Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Náhradní upínací klíče	SW6
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 2080
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 50 µm
Maximální utahovací moment M <sub>d max.</sub>	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

