

HOLEX**Krátká vrtací hlavička typ A, BT 40, Rozsah upínání: 2,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Třída artiklu	32K

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

- **Štíhla konstrukce.**
- **Směrovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení.**
- **Optimální přídržné momenty na nástroj.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	95 mm
Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Vnější Ø D	50 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 12000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 50 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička