

Garant**Krátká vrtací hlavička, PSC 63, Rozsah upínání: 1-16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

- **S otvorem Balluffchip.**
- **Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).**
- **Funkční plochy vnitřní kontury PSC opracované.**
- **Pro pravý i levý chod.**
- **Pískované provedení.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče Torx®.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885; nástrčný klíč č. 309893.

Maximální utahovací moment $M_{d\max.} \leq 14 \text{ Nm}$

Délka vyložení rozměr A: 93,1 mm

Vnější Ø D: 50 mm

Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220: TX25

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	93,1 mm
Vnější Ø D	50 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Rozsah upínání	1 - 16 mm
Upnutí	PSC 63

Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička