



Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 2,5-16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Třída artiklu	32K

Popis

Provedení:

- Pro pravý i levý chod.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Úzká konstrukce.
- Směřovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).
- Optimální přídržné momenty na nástroj.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Technický popis

Provedení	úzké
Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Vnější Ø D	50 mm
Délka vyložení rozměr A	104 mm
Upnutí	HSK-A 63
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 50 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička