

**HOLEX****Krátká vrtací hlavička tvar A, HSK-A 100, Rozsah upínání: 2,5-16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Třída artiklu	32K

**Popis****Provedení:**

- Pro pravý i levý chod.
- S otvorem Ballufchip.
- Úzká konstrukce.
- Směřovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).
- Optimální přídržné momenty na nástroj.

**Rozsah dodávky:**

Včetně **upínacího klíče** s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Provedení: úzké

Délka vyložení rozměr A: 110 mm

Vnější Ø D: 50 mm

Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220: TX25

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	110 mm
Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Vnější Ø D	50 mm

Provedení	úzké
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 50 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička