

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919860 2400
GTIN	4017976024004
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) pneumatiky TPE a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hmotnost	37 kg
Ø koleček	160 mm
Výška úložné plochy dole	228 mm
Typ	2400
Hloubka úložné plochy	500 mm

Šířka úložné plochy	850 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Materiál kolečka	TPE
Maximální nosnost	500 kg
Hloubka	509 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška	860 mm
Výška úložné plochy nahoře	860 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka	1047 mm
Norma	EN 1757-3
Druh produktu	Stolový vozík