

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2401****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919860 2401
GTIN	4017976024011
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) pneumatiky TPE a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	600 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2

Šířka	1197 mm
Výška úložné plochy nahoře	900 mm
Výška	900 mm
Materiál kolečka	TPE
Ø koleček	200 mm
Typ	2401
Hmotnost	44 kg
Výška úložné plochy dole	270 mm
Hloubka	609 mm
Maximální nosnost	600 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Druh produktu	Stolový vozík