

**Etážový vozík se 4 úložnými plochami, Typ: 8313****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919880 8313
GTIN	4017976083131
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Ocelová trubka a profilová ocel svařovaná, čelní stěny s vertikálními trubkovými výztužemi v rozpětí 130 mm. Platformy z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Ø koleček	200 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy 3	1069 mm

Madlo	ano
Nosnost celkem	600 kg
Norma	EN 1757-3
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška úložné plochy 4	1469 mm
Šířka úložné plochy	1200 mm
Materiál kolečka	TPE
Hmotnost	97 kg
Šířka	1369 mm
Typ	8313
Výška úložné plochy 1	269 mm
Výška úložné plochy 2	669 mm
Nosnost každé police	90 kg
Výška	1800 mm
Rastr výškového nastavení	100 mm
Hloubka	809 mm
Hloubka úložné plochy	800 mm
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Druh produktu	Etážový vozík