

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 4840****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919870 4840
GTIN	4017976348407
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, **olejotěsné vany**. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Horní **olejotěsná vana** se **150 mm** vysokým okrajem.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Typ	4840
Materiál kolečka	TPE
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2

Šířka	1021 mm
Výška úložné plochy dole	207 mm
Výška úložné plochy nahoře	829 mm
Šířka úložné plochy	850 mm
Maximální nosnost	400 kg
Hmotnost	42 kg
Ø koleček	160 mm
Výška	880 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	500 mm
Hloubka	500 mm
Druh produktu	Stolový vozík