

**Sklápěcí vozík, Typ: KW11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Rám z ocelových trubek se sklopnou posuvnou rukojetí, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou). Platforma deska z dřevěného materiálu. Pneumatiky TPE, náboje s radiálními kuličkovými ložisky.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hmotnost	24 kg
Výška sklopená	315 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Šířka sklopená	995 mm

Výška úložné plochy	230 mm
Ø koleček	160 mm
Maximální nosnost	250 kg
Hloubka sklopená	620 mm
Typ	KW11
Šířka úložné plochy	900 mm
Materiál kolečka	TPE
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	600 mm
Druh produktu	Sklápěcí vozík