

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2402****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919860 2402
GTIN	4017976024028
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) pneumatiky TPE a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Ø koleček	200 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška	900 mm
Norma	EN 1757-3
Výška úložné plochy dole	270 mm

Výška úložné plochy nahoře	900 mm
Materiál kolečka	TPE
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Hloubka	709 mm
Šířka	1197 mm
Typ	2402
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hmotnost	49 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Maximální nosnost	600 kg
Druh produktu	Stolový vozík