

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 4842****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919870 4842
GTIN	4017976348421
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, **olejotěsné vany**. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Horní **olejotěsná vana** se **150 mm** vysokým okrajem.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Typ	4842
Materiál kolečka	TPE

Hmotnost	52 kg
Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška úložné plochy dole	248 mm
Výška úložné plochy nahoře	870 mm
Ø koleček	200 mm
Šířka	1171 mm
Výška	1020 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Maximální nosnost	400 kg
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hloubka	700 mm
Druh produktu	Stolový vozík