

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2740****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 919820 2740 |
| GTIN | 4017976027401 |
| Třída artiklu | 96F |

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová trubka, police desky z dřevěného materiálu s povrchem s bukovým dekorem v rámu z ocelového úhelníku, po obvodu zvýšený okraj 12 mm vysoký. 2 pevná a 2 říditelná kolečka Ø 125 mm (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|-----------------------|-----------|
| Hloubka úložné plochy | 500 mm |
| Typ | 2740 |
| Norma | EN 1757-3 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Výška úložné plochy nahoře | 820 mm |
| Ø koleček | 125 mm |
| Výška úložné plochy dole | 200 mm |
| Nosnost úložné plochy nahoře | 80 kg |
| Hmotnost | 28 kg |
| Šířka úložné plochy | 850 mm |
| Počet říditelných koleček s brzdou | 2 |
| Hloubka | 511 mm |
| Výška | 1040 mm |
| Šířka | 985 mm |
| Maximální nosnost | 300 kg |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 |
| Druh produktu | Stolový vozík |