

**Převravní rudl, Typ: TK1327****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919900 TK1327
GTIN	4017976213279
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařovaný trubkový rám, **bezpečnostní madla** z plastu. Se 2 vzduchovými pneumatikami s válečkovými ložisky a 2 pětiramennými hvězdicemi kol z TPE. Časté jízdy na špatných podlahách na rovině a příležitostné jízdy po schodech.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Šířka	590 mm
Hmotnost	20 kg
Typ	TK1327
Ø koleček stoupání	125 mm
Ø koleček	260 mm
Délka plochy lopatky	250 mm
Nosnost	200 kg

Šířka plochy lopatky	320 mm
Materiál kolečka	Vzduchové pneumatiky, kolečka TPE
Výška	1300 mm
Druh produktu	Přepravní rudl