

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12403****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919865 12403
GTIN	4017976124032
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy s protiskluzovou deskou se sítotiskem z vodězdorné překližky. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s kvalitními elastickými pneumatikami z plné gumy (200×50 mm) a náboji uloženými na kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Výška	925 mm
Materiál kolečka	pružné celogumové
Šířka úložné plochy	1200 mm
Výška úložné plochy dole	283 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2

Hloubka	800 mm
Norma	EN 1757-3
Nosnost úložné plochy nahoře	500 kg
Hloubka úložné plochy	800 mm
Typ	12403
Výška úložné plochy nahoře	925 mm
Ø koleček	200 mm
Šířka	1410 mm
Maximální nosnost	1200 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hmotnost	77 kg
Druh produktu	Stolový vozík