

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami, Typ: 2742****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919820 2742
GTIN	4017976021300
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová trubka, police desky z dřevěného materiálu s povrchem s bukovým dekorem v rámu z ocelového úhelníku, po obvodu zvýšený okraj 12 mm vysoký. 2 pevná a 2 říditelná kolečka Ø 125 mm (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Výška úložné plochy dole	200 mm
Výška úložné plochy nahoře	820 mm
Norma	EN 1757-3

Nosnost úložné plochy nahoře	80 kg
Maximální nosnost	300 kg
Ø koleček	125 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	36 kg
Typ	2742
Hloubka	611 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Materiál kolečka	TPE
Hloubka úložné plochy	600 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Výška	1040 mm
Šířka	1135 mm
Druh produktu	Stolový vozík