

**Stolový vozík se 3 úložnými plochami, Typ: 4830****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 919875 4830   |
| GTIN           | 4017976048307 |
| Třída artiklu  | 96F           |

**Popis****Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. **Olejetěsné vany** se **40 mm** vysokým okrajem, 3 úložné plochy.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Typ                                | 4830 |
| Materiál kolečka                   | TPE  |
| Počet říditelných koleček s brzdou | 2    |
| Počet pevných koleček bez brzdy    | 2    |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Výška úložné plochy dole     | 207 mm        |
| Šířka                        | 1021 mm       |
| Nosnost úložné plochy nahoře | 200 kg        |
| Výška úložné plochy nahoře   | 829 mm        |
| Maximální nosnost            | 400 kg        |
| Nosnost úložné plochy střed  | 200 kg        |
| Výška                        | 870 mm        |
| Hmotnost                     | 46 kg         |
| Ø koleček                    | 160 mm        |
| Šířka úložné plochy          | 850 mm        |
| Výška úložné plochy střed    | 519 mm        |
| Norma                        | EN 1757-3     |
| Hloubka úložné plochy        | 500 mm        |
| Hloubka                      | 500 mm        |
| Druh produktu                | Stolový vozík |