

**Vozík s rukojetí, Typ: KF2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová trubka, platforma dřevěná deska. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Ø koleček	125 mm
Výška	860 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Materiál kolečka	TPE

Šířka úložné plochy	600 mm
Hmotnost	11 kg
Šířka	890 mm
Nosnost	250 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Norma	EN 1757-3
Výška úložné plochy dole	195 mm
Typ	KF2
Hloubka úložné plochy	500 mm
Hloubka	500 mm
Druh produktu	Vozík s rukojetí