

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-801, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094351 10
GTIN	10076490491809
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Řada HyFlex®. Všestranná rukavice s povlakem z nitrilové pěny pro přesné i obecné práce. Nabízí dobrou vyváženost mezi komfortem, pohyblivostí a ochranou ruky. S technologií Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pro snížení únavy ruky. Öko-Tex® Standard 100. S materiálem Nylon-Spandex a povlakem bez silikonů. Bez latexu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Využití v olejnatém prostředí	dobré
Bez DMF	ne
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici

Prodyšnost	velmi dobré
Velikost rukavice	10
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Bez silikonu	ne
Materiál povlaku	nitrilový
Hmat	velmi dobré
Řada	HyFlex®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	3131A
Materiál nosiče	Spandex Nylon
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Délka	192 mm
Barva	černá / šedá
Hmotnost	20,4 g
Technologie pletení	15G
Použití	vícerázové
Materiál	Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice

