

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12405****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919865 12405
GTIN	4017976124056
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy s protiskluzovou deskou se sítotiskem z vodězdorné překližky. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s kvalitními elastickými pneumatikami z plné gumy (200×50 mm) a náboji uloženými na kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Šířka úložné plochy	1600 mm
Hloubka úložné plochy	800 mm
Výška úložné plochy dole	283 mm
Šířka	1810 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2

Materiál kolečka	pružné celogumové
Hmotnost	100 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška	925 mm
Výška úložné plochy nahoře	925 mm
Typ	12405
Norma	EN 1757-3
Ø koleček	200 mm
Hloubka	800 mm
Maximální nosnost	1200 kg
Nosnost úložné plochy nahoře	500 kg
Druh produktu	Stolový vozík