

**Stolový vozík se 3 úložnými plochami, Typ: 4832****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919875 4832
GTIN	4017976048321
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. **Olejetěsné vany** se **40 mm** vysokým okrajem, 3 úložné plochy.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Typ	4832
Materiál kolečka	TPE

Výška úložné plochy střed	560 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	200 kg
Maximální nosnost	400 kg
Nosnost úložné plochy střed	200 kg
Šířka úložné plochy	1000 mm
Hmotnost	61 kg
Šířka	1171 mm
Výška	910 mm
Výška úložné plochy dole	248 mm
Ø koleček	200 mm
Výška úložné plochy nahoře	870 mm
Norma	EN 1757-3
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hloubka	700 mm
Druh produktu	Stolový vozík