

fetra[®]
....**Vozík s rukojetí, Typ: KF33****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 919805 KF33 |
| GTIN | 4017976011646 |
| Třída artiklu | 96F |

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová trubka, platforma dřevěná deska. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|---------------------------------|--------|
| Šířka | 860 mm |
| Výška | 875 mm |
| Hmotnost | 19 kg |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Počet říditelných koleček s brzdou | 2 |
| Výška úložné plochy dole | 195 mm |
| Materiál kolečka | TPE |
| Výška úložné plochy nahoře | 770 mm |
| Typ | KF33 |
| Ø koleček | 125 mm |
| Šířka úložné plochy | 600 mm |
| Nosnost | 250 kg |
| Norma | EN 1757-3 |
| Hloubka úložné plochy | 450 mm |
| Hloubka | 450 mm |
| Nosnost úložné plochy nahoře | 100 kg |
| Druh produktu | Vozík s rukojetí |